

Polarshine Fast-Finish-Systemet består av en innovativ slip- och polerteknik. Produkterna har utformats och optimerats så att användaren kan uppnå en perfekt finish på kort tid. Den största fördelen ligger i att processen ger ett perfekt slutresultat. Följande produkter ingår i systemet:

Microstar



- ✓ Ger ett fint repmönster som är lätt att polera
- ✓ Används främst till topp- och klarlack
- ✓ Liten igensättning

| Mirkakod | Dimension | Korning |
|------------|--------------------|---------|
| FM61105094 | Ø 150 mm 15 hull | P1500 |
| FM62205094 | Ø 150 mm uten hull | P1500 |
| FM6JT05094 | Ø 77 mm uten hull | P1500 |

Interface 150mm 67H



- ✓ Flexibel mellanläggsplatta
- ✓ För slipning av rundade ytor och konturer
- ✓ För finslipning

| Mirkakod | Dimension |
|------------|--------------|
| 8295650111 | Ø 150 mm 67h |
| 8294700111 | Ø 77 mm 6h |

Abralon



- ✓ Patenterat och utvecklat för flexibel slipning
- ✓ Ger ett fint repmönster även på oregelbundna ytor
- ✓ Passar både torr- och våtslipning

| Mirkakod | Dimension | Korning |
|------------|-----------|---------|
| 8A24102098 | Ø 150 mm | P3000 |
| 8A20302098 | Ø 77 mm | P3000 |

Lammullshätta PRO



- ✓ Mycket aggressiv
- ✓ Avlägsnar kvarvarande repmönster
- ✓ Reducerar hologram

| Mirkakod | Dimension |
|------------|-----------|
| 7991500211 | Ø 150 mm |
| 7990082111 | Ø 77 mm |

Pukkapad



- ✓ Förhindrar att polermed let stänker vid polering
- ✓ Framtagen för att uppnå optimalt slutresultat
- ✓ Jämn kvalitet

| Mirkakod | Dimension |
|------------|-----------|
| 7991500002 | Ø 150 mm |
| 7990900002 | Ø 90 mm |

DEROS – elektrifierad effektivitet



- ✓ Steglös varvtalsreglering i startfunktionen
- ✓ Separat på/av-knapp
- ✓ Patenterad motorstyrning
- ✓ Borstlös motor
- ✓ 350W motor, jämförbart med 500W normal motor
- ✓ Konstant hastighet under belastning
- ✓ Mjukstart av motorn
- ✓ Kontinuerlig temperatur-övervakning i motor och styrkort
- ✓ Utbytbar nätsladd
- ✓ Elektrisk motorbroms
- ✓ Vibrationsreducerings-system
- ✓ Förbättrad underlagsplatta

| Mirkakod | Oscillasjon | Dimension |
|--------------|-------------|---|
| MID6252011 | 2,5 mm | Ø 150 mm |
| MID6502011 | 5,0 mm | Ø 150 mm |
| MID5650201CA | 5,0 mm | Ø 150 mm och Ø 125 mm (levereras i Mirka plastlåda) |

För Ø 77 mm finns följande Mirkamaskiner:

Elslipmaskin Mirka CEROS Ø 77 mm, 2,5 mm (Mirkakod: MIM3252011)
Excenterslipmaskin ROS Ø 77 mm, 2,5 mm (Mirkakod: 8993325111)

Polarshine 10



- ✓ Snabbt och högkvalitativt resultat
- ✓ Hög ytglans
- ✓ Minimalt med stänk och damm
- ✓ Förblir fuktig
- ✓ Neutral doft
- ✓ Lätt att dosera
- ✓ Minimalt med lösningsmedel
- ✓ Silikonfri

| Mirkakod | Innehåll |
|------------|----------|
| 7995002511 | 250 ml |
| 7995010111 | 1000 ml |


Polerpad gul vafflet



- ✓ Blir ej varm
- ✓ Förbättrar ytglansen
- ✓ Perfekt finish

| Mirkakod | Dimension |
|------------|-----------|
| 7993415021 | Ø 150 mm |
| 7993408521 | Ø 77 mm |

Polerpad orange vafflet



- ✓ Utmärkt balans i elasticitet och mjukhet
- ✓ Väl lämpad för mjukare klarlack
- ✓ Avlägsnar hologram

| Mirkakod | Dimension |
|------------|-----------|
| 7993615021 | Ø 150 mm |
| 7993608521 | Ø 85 mm |

Polerpad sort slett



- ✓ Blir ej varm
- ✓ Avlägsnar hologram
- ✓ Perfekt finish

| Mirkakod | Dimension |
|------------|-----------|
| 7993100111 | Ø 150 mm |
| 7993108511 | Ø 77 mm |

Elektrisk polermaskin PS1437



- ✓ Steglös hastighetsreglering
- ✓ Ergonomiskt handtag
- ✓ Spindellås för snabbt plattbyte
- ✓ Högeffektiv polering

| Mirkakod | Oscillasjon | Dimension |
|------------|-------------|-----------|
| 8991300111 | Roterande | Ø 150 mm |



| Mirkakod | Dimension |
|------------|------------------------------|
| 8297902011 | Ø 135 mm (för Ø 150 mm Pads) |
| 8297300111 | Ø 77 mm |



För Ø 77 mm finns följande Mirkamaskiner:

Tvåhands polermaskin, tryckluft RP2-300NV (Mirkakod: 8994240311)
Enhands polermaskin, tryckluft RP-300NV (Mirkakod: 8993540311)




© Mirka MSC - Mirka Fast Finish System poster SE 4/2016

1





Använd microfibertrasa för rengöring av ytan. Slipa med Microstar P1500 och en Interface för finare slipprep.

2




Fukta Abralon-rondellen före användning för att få finast möjliga yta.

3



Maskinpolera med 1500 – 2000 rpm. Pressa inte, maskinens tyngd räcker.

4



För avslutande höggansfinish används orange eller svart polerpad.