

# 3M filtrerande halvmasker



## 3M Aura 9300+-serien vikbara andningskydd

Precis som den senaste versionen av den populära 9300-serien finns här mängder av nya revolutionerande idéer, tekniska egenskaper och material, men många av de egenskaper som gjort 9300-serien så populär har också behållits.

Nya funktioner inkluderar: 3M:s nyskapande filterteknik med lågt andningsmotstånd vilket gör det ännu lättare att andas genom masken,

ettpräglat övre fält förebygger imma på glasögon, en skulpterad näspanel förbättrar passformen med glasögon och ett innovativt hakfält förenklar påtagning och justeringar.

### Skulpterad näspanel

- + Böjd form med låg profil
- + Passar bra över näsryggen och mot kinderna
- + Bidrar till ett bättre synfält, förbättrar passformen med glasögon

### Präglat övre fält

- + Bidrar till ett förebygga imma på glasögon till följd av varm, fuktig utandningsluft

### Lågt andningsmotstånd

- + 3M:s partikelfilter har en avancerad filterteknik med lågt andningsmotstånd
- + Ger effektiv filtrering samtidigt som andningsmotståndet minskar
- + Underlättar andningen och ökar komforten

### 3M™ Cool Flow™ utandningsventil

- + Förebygger effektivt ansamling av värme vilket gör andningskyddet svalare och bekvämare att bära
- + Leder bort utandningsluften och minimerar risken för imma på glasögonen

### Nytt designat hakfält

- + Förenklar påtagning och justeringar så att det blir en bekväm passform
- + Vikbar som gör det lätt att förvara när det inte används

### Design och material

- + Smart trefältskonstruktion som passar de flesta ansiktsformer och storlekar
- + Följer dina ansiktsrörelser
- + Kollapsar inte. Perfekt för användning i varma fuktiga miljöer
- + Sitter säkert på plats och ger god tätning och komfort
- + Stor näskudde i skummaterial och mjuk innerdel med nätform, som känns mycket sköna mot huden och ger god komfort för ansiktet

### Kompatibel med

- + Glasögon från 3M
- + Hörselskydd från 3M

### 3M™ Aura™ 9322+ filtrerande halvmask


Klassificering: SS-EN 149+A1:2009

FFP2 NR D

Skydd: Dam och partiklar

Maximal koncentration: Upp till 10 x Hgv

P2



### Individuella förpackningar

- + Hygienisk individuell förpackning skyddar andnings-skydden mot smuts innan det används

